

Garant GRIDLINE

Carrello per officina ToolCar in alcantara, edizione speciale, 20×16G, Numero dei cassetti: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	914521 7
GTIN	4067263108566
Classe articolo	90N

Descrizione

Esecuzione:

L'edizione speciale color antracite del carrello per officina ToolCar presenta montanti e maniglia con rivestimento in pelle alcantara. Con piano di lavoro in bambù e targhetta in acciaio inossidabile che riporta il numero di serie del carrello. L'edizione speciale è disponibile solo in 50 esemplari.

Con scomparto laterale/per oggetti di valore chiudibile al centro. Cassetti a estrazione totale al 100% con portata di 40 kg e

Protezione per ogni cassetto. Con pannelli forati laterali □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di

ganci e supporti GARANT easyFix nonché accessori per pannello forato.

Collocamento:

Altezza frontali cassetti: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Fornitura:

Inclusi divisori:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016. **Montanti e maniglia con pelle alcantara.**

Nota:

Scheda tecnica

Per cassette alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;

divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;

separatori lisci a incastro 951721 – 951821 Dim. 75; n. art. 951731 – 951821 Dim. 125 e n. art. 951741 – 951821 Dim. 200.

Descrizione tecnica

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Peso	87 kg
Profondità	500 mm
Profondità utile cassette	400 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×16
Larghezza	800 mm
Numero dei cassette	7
Serie	ToolCar
Serie	Carrelli per officina ToolCar
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassetti profondità utile in G	16
Altezza	1000 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Portata cassette/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×16G
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli per officina

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/914521-7>
