



SNMG 120408, Tipo: CA4515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251254 CA4515
GTIN	4960664600229
Classe articolo	25E

Descrizione

SNMG 120408 CA4515 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: CA4515

Rompitrucioli: STD

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 360 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	K
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	STD
Avanzamento f	0,05 - 0,7 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo	CA4515

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura