



Corpo base KOMET TwinKom® per doppio tagliente senza regolazione assiale con codolo ABS®, esecuzione lunga, Ø Dmin. – Ø Dmax.: 139-215 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236682 139-215
GTIN	4047109261921
Classe articolo	24F

Descrizione

Esecuzione:

- **Due modalità di utilizzo: taglienti della stessa misura radiale permettono una velocità di avanzamento doppia; taglienti con misura radiale diversa permettono una maggiore profondità di taglio.**
- **Struttura compatta dell'utensile.**
- **Spruzzatori sferici regolabili per adduzione mirata del lubrorefrigerante ai taglienti.**
- **In caso di operazioni di alesatura profonda, le scanalature elicoidali agiscono da convogliatore dei trucioli.**
- **Compatibile con lubrificazione minima a 1 canale**

Con regolazione assiale.

Nota:

Si prega di ordinare il supporto e gli inserti separatamente.

Ulteriori forme e dimensioni con regolazione assiale su richiesta.

Esempio d'ordine:

1× n. art. 236680 Dim. 24–32 – Corpo base doppio tagliente G01.

2× n. art. 236684 Dim. 24–32 – Supporto per doppio tagliente.

10× n. art. 236520 Dim. 18–010 – Inserti per impiego universale (tipo BK8425).

Passaggio interno per LR: sì

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 240 mm

Ø codolo ABS® D_5 : 100 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	240 mm
------------------------------------	--------

Ø codolo ABS® D _s	100 mm
Campo Ø D _{min} -D _{max}	139 - 215 mm
Esecuzione	esecuzione lunga
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	bombato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino