

**Inserto KOMET® Unisix®, P25M, Codice modello W29: 50-000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236740 50-000
GTIN	4047109059467
Classe articolo	24T

**Descrizione****Per :**

n. art. 236685; 236686

**Nota:****I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: ST900

Codice ISO Inserto: WOEX 100504

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	50-000
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 100504
Tipo	P25M
Modello	ST900
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	P
a umido max.	idoneo		