


**WNMG 080408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Classe articolo	22D

**Descrizione**

WNMG 080408 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min
Rompitrucioli	PM
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	1 - 5 mm

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione degli inserti	neutro