

## Scheda tecnica

SSI SCHAFER

### Cassette di trasporto EUROFIX grigio, Modello: EF4070



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	964486 EF4070
GTIN	4052939485102
Classe articolo	96H

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Contenitore di trasporto in polipropilene adatto all'utilizzo manuale e automatico. Insensibile alla maggior parte di oli, acidi e soluzioni alcaline; presenta una bassa rumorosità sui nastri trasportatori. Il contenitore è stabile e robusto con pareti interne lisce per facilitare la fase di pulizia. Con bordi robusti per garantire un impilaggio sicuro fino a 600 kg. Le nervature offrono un'elevata stabilità delle pareti. Compatibile con tutti i contenitori a norma europea. Colore grigio.

#### Descrizione tecnica

Altezza	75 mm
Forma impugnatura	Maniglione
Impilabile	sì
Larghezza utile	259 mm
Predisposizione per coperchio	sì
Materiale	Polipropilene
Profondità utile	359 mm
Profondità	400 mm
Larghezza	300 mm

## Scheda tecnica

Colore	grigio
Tipo di prodotto	Contenitore a norma europea