

Garant**Carrello portacontenitori a norma europea ESD, Modello: TNB1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Classe articolo	9GD

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello portacontenitori a norma europea conduttivo ESD. Struttura in acciaio saldato. Impugnatura in Haptoprene® conduttivo ESD con polipropilene resistente agli urti. **Ruote elettricamente conduttive:** 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con superficie di scorrimento in TPE antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli, con parafilo. Contenitori a norma europea idonei disponibili al n. art. 972350 Dim. ENB15 – ENB80.

Uso:

Adatto per l'impiego in EPA con rivestimento per pavimentazione conduttivo. Il collegamento a massa viene effettuato attraverso le ruote; non è necessario un cavo di massa separato. Tutti i componenti in plastica sono realizzati in modo conduttivo per evitare cariche superficiali.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Descrizione tecnica

Altezza	910 mm
Peso	9,6 kg
Ø Ruota	125 mm
Profondità	400 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	790 mm
Materiale ruota	TPE
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza basamento	180 mm
Portata massima	250 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Carrello