

Garant**DC. T 11T308, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rompitrucoli	SS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura