

## Filettatura Calibro a tampone 6H per il controllo del preforo, Filettatura: M12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486055 M12
GTIN	2050002073821
Classe articolo	48B

### Descrizione

**Esecuzione:**

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Struttura a norma DIN 2245.

**Uso:**

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

**Norma:**

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Campo di tolleranza	H
Filettatura	M12
Qualità	6
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	M
Passo della filettatura	1,75 mm
Classe di tolleranza	6H
Taratura	L6

Tipo di prodotto

Calibro filettato non passa a tampone

**Servizi**

Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 20 mm

028300 20

Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm

028340 60