

Garant
DC. T 070204, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260353 HB7415
GTIN	4045197672315
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070204 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1 mm

Avanzamento f : 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Rompitrucoli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1 mm
Impiego principale	S
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura