


Garant**XNEX 080608, HB7710, Modello: GGG**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

I 6 taglienti assicurano un'elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente. Inserto bilaterale in metallo duro a 2x3 taglienti per **l'utilizzo con frese per spallamenti**.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Descrizione tecnica

Modello	GGG
Spessore inserti S	6.35 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f_z per dente	0,23 mm
Codice ISO Inserto	XNEX 080608
Tipo	HB7710
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
GGG	idonea	290 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		