



DCGT 11T308, Tipo: SP4019



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260375 SP4019
GTIN	
Classe articolo	28D

Descrizione

DCGT 11T308 SP4019 Tipo: SP4019

Rompitrucioli: 62

Profondità di taglio a_p : 0,15 - 3 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 30 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	62
Profondità di taglio a_p	0,15 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 440 m/min
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	SP4019

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCGT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura