

**Garant****APKT 1604 PDTR, HB7525, Modello: UNI**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

## Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	APKT 1604 PDTR
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	4,76 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

## Dati utente

## Scheda tecnica

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	295 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	190 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	125 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatta	55 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatta	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	M
GG(G)	idonea	140 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		