

Garant**RDHW 1003 MOT, HB7605, Modello: HART**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212251 HART
GTIN	4067263499541
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 2,5$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,16 mm

Codice ISO Inserto: RDHW 1003 MOT

Modello: DURO

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Modello	DURO
Codice ISO Inserto	RDHW 1003 MOT
Tipo	HB7605
Avanzamento f_z per dente	0,16 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idonea	155 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idonea	160 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatta	110 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		