




Fresa per spallamenti a 90° MECH17, a manicotto, Ø D / Zeff: 50/4Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227655 50/4L
GTIN	4960664526420
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura a_e a parità di profondità di taglio a_p .

Descrizione tecnica

Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	4
Ø Tagliente D_c	50 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 170408
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	78 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	59 mm
Inserto adatto	BD.. 1704
Ø Foro di attacco	22 mm
Numero di inserti	16
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------