

Coppia di guanti GreenPlus CUT C, Misure guanti da lavoro: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094438 12
GTIN	4067263723967
Classe articolo	01H

Descrizione

Esecuzione:

I nuovi guanti **GARANT GreenPlus** si contraddistinguono non solo per la loro sostenibilità, ma anche per un elevato livello di comfort e una notevole resistenza.

Il guanto antitaglio sostenibile è realizzato per il 30% (oltre il 24% di materiale riciclato nel prodotto finale) in filato di nylon riciclato (esempio applicabile alla Dim. 9). Tale caratteristica comporta una riduzione delle emissioni di CO₂ pari a 65 g per paio rispetto ai guanti antitaglio in nylon disponibili in commercio (esempio applicabile alla Dim. 9). Materiale di supporto confortevole con tecnologia di lavorazione a 15 maglie per un'ottima sensibilità tattile. Palmo con rivestimento leggero in nitrile. Con funzionalità touchscreen. Adatto sia per gli ambienti di lavoro asciutti sia per le aree oleose, grasse e bagnate con pericoli di lesioni da taglio di notevole entità. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata. Certificato secondo GRS (Global Recycled Standard) e RCS (Recycled Claim Standard).

Nota:

Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un'unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

Descrizione tecnica



Serie	GreenPlus
Misure guanti da lavoro	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X32C
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	verde / nero
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	С
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio