

Garant**DC. T 11T302, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7020
GTIN	4045197699435
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 11T302 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SS
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura