

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Classe articolo	25A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 4 taglienti. L'esecuzione convessa del tagliente dell'inserto garantisce un ingresso morbido del tagliente nel materiale.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Descrizione tecnica

Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,6 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	1 mm
Codice ISO Inserto	LOGU 030310 ER-GM
Tipo	PR1835
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,2 - 1,9 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	40 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		