

**Inserto per fresatura LOGU 030310 ER-GM, per frese ad alto avanzamento, PR1825****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221971 ST1400
GTIN	4960664028597
Classe articolo	25A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 4 taglienti. L'esecuzione convessa del tagliente dell'inserto garantisce un ingresso morbido del tagliente nel materiale.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,6 mm
Raggio di curvatura	1 mm
Codice ISO Inserto	LOGU 030310 ER-GM
Modello	ST1400
Tipo	PR1825
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,2 - 1,5 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		