



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701651 145
GTIN	
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa con speciale profilo a tre punti per afferrare con la massima sicurezza i componenti piatti. Semplicità di taglio grazie all'articolazione con elevato rapporto di trasmissione. Scanalatura fresata nella zona dell'impugnatura per una presa sicura anche dei pezzi più piccoli, per es. chiodi, perni e bulloni. Facile da usare anche in zone di lavoro difficilmente accessibili. Testa sottile con becchi terminanti a punta. Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend. KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Nota:

Il modello precedente n. art. 701650 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2 mm
Lunghezza complessiva	145 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a Ø	3 mm
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili

Superficie	cromato
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione