



Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 140mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	724861 140
GTIN	4003773039488
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).

Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.

KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Nota:

Il modello precedente n. art. 724860 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	140 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	1,8 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente