



DCGX 11T3005, Tipo: SP4019



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260371 SP4019
GTIN	2050001939173
Classe articolo	28D

Descrizione

DCGX 11T3005 SP4019 Tipo: SP4019
 Rompitruccioli: 62
 Profondità di taglio a_p : 0,15 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 30 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	62
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 440 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,15 - 3 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	UNI
Tipo	SP4019
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	DCGX 11T3005
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro