

Garant**Strettoio a vite in acciaio integrale, apertura: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860482 500
GTIN	4067263742937
Classe articolo	81D

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire l'allentamento** dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio.

Descrizione tecnica

Profondità arco	120 mm
Apertura	500 mm
Sezione trasversale della guida	25×12 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

