

Garant

Mandrino portautensili a calettare Forma AD con foro per il lubrorefrigerante, BT 30 corto, Ø di serraggio D₁: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303406 10
GTIN	4067263110231
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).
- Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Norma:

Simile a E-DIN 69882-8, forma G.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	32 mm
Ø di serraggio D ₁	10 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Adattatore	BT 30 corto
Norma attacco	ISO 7388-2

Scheda tecnica

Norma attacco	JIS B6339
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portamaschi

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/303406-10>