

metabo**Levigatrice diritta senza batteria, Modello: GVB18LTXBL****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 077272 GVB18LTXBL |
| GTIN | 4061792247307 |
| Classe articolo | 03D |

Descrizione**Esecuzione:**

Le levigatrici diritte di Metabo® sono tra le macchine più sottili e compatte presenti sul mercato. I potenti motori delle levigatrici diritte con funzionamento ad alimentazione di rete e a batteria offrono la massima produttività e un'elevata precisione in tutte le applicazioni.

Levigatrice diritta a batteria con velocità elevata (e variabile) ideale per le applicazioni di rettifica più difficili, anche in punti stretti.

- **Protezione contro il riavvio: impedisce l'avvio involontario dopo la sostituzione della batteria.**
- **Bloccaggio dell'albero portamola per una facile sostituzione degli utensili.**

Vantaggi:**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, inclusi pinza di serraggio da 6 mm, puntale in gomma, filtro antipolvere, chiave a forchetta.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|---|
| Numero di batterie contenute | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|---|--------------------------------|
| Ø Massimo pinze di serraggio | 6 mm |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V |
| Campo del numero di giri | 8000 - 28000 min ⁻¹ |
| Preselezione elettronica del numero di giri | sì |
| Tensione batteria | 18 V |
| Peso | 1,4 kg |
| Denominazione originale prodotto | GVB18LTXBL11-28 |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| Tipo di prodotto | Smerigliatrici diritte |