


HOLEX**Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 120, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 70X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	574445 70X10
GTIN	4067263934868
Classe articolo	57H

Descrizione**Esecuzione:**

Setole in nylon abrasivo con carburo di silicio, unite a un supporto di acciaio; Ø codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

Descrizione tecnica

Ø Spazzola D ₁	70 mm
Velocità consigliata	4000 min ⁻¹
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza utile H ₁	20 mm
Numero massimo giri	15000 min ⁻¹

Grana	120
Sigla materiale abrasivo	SiC
Tipo di prodotto	Spazzola circolare