


**HOLEX****Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 120, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 50X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	574445 50X10
GTIN	4067263934851
Classe articolo	57H

**Descrizione****Esecuzione:**

Setole in nylon abrasivo con carburo di silicio, unite a un supporto di acciaio; Ø codolo 6 mm.

**Uso:**

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

**Descrizione tecnica**

Grana	120
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	50 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	12 mm
Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>

Velocità consigliata	6000 min <sup>-1</sup>
Sigla materiale abrasivo	SiC
Tipo di prodotto	Spazzola circolare