

metabo**Smussatrice a conduzione manuale, Modello: KFM1615F****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Smussatrice per metallo per smussi con altezza max. di 15 mm per la preparazione dei cordoni di saldatura.

- **Regolazione della profondità di fresatura senza utensili, in incrementi di 0,1 mm. (0 mm – 15 mm)**
- **Regolazione precisa dell'angolo dello smusso.**
- **Lavoro controllato grazie a piastre di guida di ampia superficie.**
- **Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.**

One-touch controller. Regolazione della profondità di fresatura senza utensili e brevettata, in incrementi di 0,1 mm. Punti di arresto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro. Regolazione precisa dell'angolo dello smusso agendo direttamente sulle piastre di guida. Testina di fresatura universale con tre inserti in metallo duro per smussi con qualsiasi angolo da 0 a 90°. Lavoro controllato grazie a piastre di guida di ampia superficie. Rotella di battuta per la guida sui tubi per facilitare la preparazione dei cordoni di saldatura. Impugnatura a staffa regolabile senza l'ausilio di utensili per una guida sicura e uniforme. Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata. Elettronica ad albero intero Vario-Constamatic (VC) con rotella di regolazione, per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono pressoché costanti sotto carico. Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio. Protezione dell'operatore tramite lamiere laterali per deviare i trucioli. Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione. Immagine rappresentativa.

Per realizzare smussi e raggi su materiali piatti, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e profili di contorni e per arrotondare fori.

Fornitura:

3 inserti universali in metallo duro, rotella di battuta, 2 giraviti, chiave a forchetta (apertura chiave 10), maniglia a staffa, metaBox.

- **3 inserti universali in metallo duro**
- **Rotella di battuta**
- **Giravite per viti con impronta Torx 15**
- **Giravite, apertura chiave 4, con impugnatura a T**
- **Chiave a forchetta (apertura chiave 10)**
- **Maniglia a staffa**
- **metaBOX 280 L**

Nota:

Gli accessori adatti sono disponibili al n. art. 078132 e n. art. 078134.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Altezza max. dello smusso a 45°	15
Peso	6,9 kg
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Potenza fornita	900 W
Numero di giri/min. a vuoto	12000 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	2,5 m/s ²
Lunghezza cavo	4 m
Larghezza max. dello smusso a 45°	21
Graduazione regolazione della profondità di fresatura	0,1 mm
Bombature sul Ø esterno più piccolo	100 mm
Potenza nominale	1550 W
Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Angolo dello smusso	0 - 90 grado
Blocco contro il riavvio	sì
Avvio dolce	sì
Tipo di prodotto	Fresa

