

**Inserto KOMET® Unisix®, BK8425, Codice modello W29: 10-030****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236930 10-030
GTIN	4047109179288
Classe articolo	24T

**Descrizione****Per :**

n. art. 236630; 236635; 236650

**Nota:****I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: ST900

Codice ISO Inserto: WOEX 030204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	10-030
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 030204
Tipo	BK8425
Modello	ST900
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
a umido max.	idoneo		