


DC. T 11T302, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260385 CA6525 |
| GTIN | 4960664589241 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione

DC. T 11T302 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucoli: MQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 140 m/min |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Rompitrucoli | MQ |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Impiego principale | M |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,25 mm/gir, |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo | CA6525 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |