


Inserto KOMET® Unisix®, BK6115, Codice modello W29: 24-000

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236860 24-000
GTIN	
Classe articolo	24T

Descrizione
Per:

n. art. 236630 / 236635 / 236650 / 236660 / 236685 / 236686

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Descrizione tecnica

Descrizione	24-000
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,14 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 05T304
Tipo	BK6115
Modello	GG(G); ST900
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		