



SOMT....20ER-GM, PR1810, Modello: 14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222075 14
GTIN	4960664026944
Classe articolo	25A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La **geometria GM** è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,5 – 2 mm
Tipo inserti	14
Raggio programmato con $a_{p\max}$	3,5 mm
Spessore inserto E	5,56 mm
Modello	GG
Raggio di curvatura	2 mm
Codice ISO Inserto	SOMT140520-ER-GM

Tipo	PR1810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idonea	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		