



## Lima a nastro a batteria, Modello: M12FBFL10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lima a nastro a batteria estremamente leggera (solo 1,0 kg oppure 1,1 kg con una batteria da 2 Ah) per lavorare senza alcuna fatica.

- **Due modalità di velocità + regolatore variabile del numero di giri.**
- **La corsa inversa consente all'utente di selezionare l'orientamento del nastro per controllare la direzione delle scintille / dei trucioli.**
- **Testa regolabile a 360° senza l'ausilio di utensili.**
- **La possibilità di utilizzo con una sola mano permette di lavorare in aree strette ed è la soluzione ideale per i lavori sopratesta.**

#### Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

#### Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073814.

### Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	2,16 m/s <sup>2</sup>
Numero di batterie contenute	0
Larghezza nastro di tela abrasiva	10 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	12 V

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Velocità nastro	0 - 1110 m/min
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto	M12 FBFL10
Peso	1 kg
Campo del numero di giri	0 - 14500 min <sup>-1</sup>
Lunghezza nastro di tela abrasiva	330
Tipo di prodotto	Lima a nastro