KYOCER

SPMT 1806 EDER-NB3P, PR1835, Modello: ST1400



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	224025 ST1400		
GTIN	4960664030101		
Classe articolo	25A		

Descrizione

Esecuzione:

La geometria speciale degli inserti riduce le forze di taglio e migliora la rottura del truciolo. Tutti i tipi con **taglienti Wiper** per avanzamenti elevati.

Uso:

NB2P / NB3P: per forze di taglio ridotte. Ideali per grandi sporgenze e pezzi sottili.

Nota:

Le frese vengono dotate alternatamente dello stesso numero di inserti delle forme NB2 e NB3. Rispettare le indicazioni relative all'assegnazione sul supporto. Valori indicativi per $a_e = 1 \times D$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f _z per dente	0,06 - 0,15 mm		
Spessore inserto E	6,35 mm		
Modello	ST1400		
Raggio di curvatura	1,2 mm		
Codice ISO Inserto	SPMT 1806 EDER-NB3P		



Tipo	PR1835		
Materiale da taglio	НМ		
Utilizzo	taglio dolce		
Numero di sostituzioni/taglienti	4		
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura		

Dati utente

Idoneità	\mathbf{V}_{c}	Codice ISO
idonea	200 m/min	Р
idonea	180 m/min	Р
idonea	180 m/min	Р
idonea	160 m/min	Р
idonea	160 m/min	Р
limitatamente adatta		
limitatamente adatta		
idonea		
idonea		
	idonea idonea idonea idonea idonea idonea limitatamente adatta limitatamente adatta idonea	idonea 200 m/min idonea 180 m/min idonea 180 m/min idonea 160 m/min idonea 160 m/min limitatamente adatta limitatamente adatta idonea