


**Morsa autocentrante, Larghezza: 120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363300 120
GTIN	4067263950684
Classe articolo	30N

Descrizione**Esecuzione:**

- **Ottima accessibilità e simmetria perfetta.**
- **Interamente nitrurata al plasma e fresata di precisione sul lato inferiore.**
- **Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.**
- **Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.**
- **Con interfaccia di automazione.**
- **Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (solo n. art. 363300 75) tramite piastra intermedia.**

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363310 – 363324.

Fornitura:

Corpo base, mandrino, madreviti.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, bussola n. art. 642229 12 (con Dim. 75), n. art. 642229 13 (con Dim. 120), staffe di fissaggio n. art. 363081 80 e 361165 CS1, codolo di serraggio GARANT n. art. 363190, piastre di adattamento n. art. 363079, 363080, 363085, supporto per altezze n. art. 363090 (in combinazione con n. art. 363079), stazione di montaggio n. art. 358595 52/96.

Nota:

Le ganasce riportate adatte n. art. 363310 – 363324 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganasca.

Descrizione tecnica

Peso	9,5 kg
B	125 mm
Larghezza	120 mm
Altezza H	65 mm
L	180 mm
Forza di serraggio massima	28 kN
Coppia di serraggio massimo	100 Nm
Codice a colori	HOLEX ZS 120
Barretta polisferica	96 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili