



Lampade da lavoro W4R-WORK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Robusta, versatile, compatta: la lampada da lavoro Ledlenser W4R Work è il partner affidabile per l'illuminazione quotidiana nelle officine. La tipica proiezione luminosa di Ledlenser si caratterizza per una qualità eccellente e garantisce un'illuminazione precisa e potente delle aree di lavoro, sia in modo ampio che selettivo. Grazie al magnete integrato e alla base di appoggio orientabile, il modello W4R Work può essere posizionato e allineato in modo flessibile in qualsiasi momento. La potente batteria si può ricaricare tramite USB-C in modo semplice e veloce. Altre caratteristiche intelligenti sono la clip per il fissaggio agli indumenti o all'attrezzatura da lavoro, la superficie puntinata per una presa sicura e il pratico blocco per il trasporto. Lampada da lavoro compatta con due fonti di luce per un'illuminazione ad ampio raggio (fascio luminoso) o selettiva (faretto). Robusto corpo in plastica con struttura superficiale antiscivolo. Fissaggio e illuminazione flessibili grazie al magnete e al meccanismo girevole. Efficiente batteria agli ioni di litio, facilmente ricaricabile tramite USB-C con indicatore dello stato di carica e della batteria. Il blocco per il trasporto protegge da un'accensione accidentale.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Durata	2 - 9 h
Larghezza complessiva	28 mm

Peso	91 g
Corrente di illuminazione	60 - 220 lm
Valore CRI	70
Numero di batterie contenute	1
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	W4R Work
Lampadine	Modulo LED
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	0,76 Ah
Lunghezza complessiva	163 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Grado di protezione IP	IP 54
Tensione batteria	3,7 V
Temperatura cromatica	6000 - 7500 K
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro