


**SOMT....20ER-LD, PR1810, Modello: 14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222083 14
GTIN	4960664026951
Classe articolo	25A

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

**Uso:**

La **geometria LD** è adatta anche per le grandi profondità di taglio ( $a_{p,max.} = 5$  mm) in caso di avanzamento moderato. Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornatura di pareti ripide.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	2 mm
Modello	GG
Raggio programmato con $a_{p,max}$	5 mm
Spessore inserto E	5,56 mm
Tipo inserti	14
Avanzamento $f_z$ per dente	0,06 – 2 mm

Codice ISO Inserto	SOMT140520-ER-LD
Tipo	PR1810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
GG(G)	idonea	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		