

Garant

**Fresa a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti
Z: 80/6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215050 80/6
GTIN	4045197132659
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio speciale per utensili temprato per ridurre eventuali vibrazioni e aumentare la vita dell'utensile. Grazie ai taglienti piani si ottengono delle buonesuperfici lavorate.

Nota:

Per poter utilizzare tutti gli **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 9IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	80 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Inserto adatto	SOMT 09T304

Set di viti per inserti	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Numero taglienti Z	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219810