

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1810, Modello: GG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227366 GG
GTIN	4960664026654
Classe articolo	25A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$. 90° esatti fino ad $a_p = 5,5$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	GG
Avanzamento f_z per dente	0,09 – 0,16 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 11T308 ER-JT
Tipo	PR1810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idonea	50 m/min	S
GG(G)	idonea	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		