


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214954 UNI
GTIN	4045197674746
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Lo spessore inserti maggiorato consente una geometria del rompitruciolo particolare per un taglio positivo e una ridotta sensibilità alla rottura.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SOMT 083604 PDER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	190 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	120 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		