

**SOMT....20ER-GM, PR1835, Modello: 14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222073 14
GTIN	4960664029396
Classe articolo	25A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La **geometria GM** è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,5 – 1,8 mm
Spessore inserto E	5,56 mm
Modello	INOX
Tipo inserti	14
Raggio programmato con $a_{p\max}$	3,5 mm
Raggio di curvatura	2 mm
Codice ISO Inserto	SOMT140520-ER-GM

Tipo	PR1835
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	40 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		