

**DC. T 070202, Tipo: CA525**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260381 CA525
GTIN	
Classe articolo	25E

## Descrizione

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Rompitrucioli	HQ
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura