

**mimatic**  
Tool Systems
**Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 32mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218226 32
GTIN	2050001737366
Classe articolo	29C

## Descrizione

### Esecuzione:

Per tagliare, segare e fessurare.  
 PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e$  max.

## Descrizione tecnica

Ø D	32 mm
Profondità fresatura $a_{e\ max}$ per taglio	7,6 mm
Tipo portautensili base	09/16
Larghezza inserto E	6 mm
Numero taglienti Z	16
Codolo	a manicotto
Rivestimento	TiAlN

Avanzamento $f_z$	0,025 mm
Materiale	HMI
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

## Accessori

Portalamacodolo Weldon Modello 09/16	218205 09/16
--------------------------------------	--------------