

mimatic
Tool Systems**Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 40mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218226 40
GTIN	2050001737373
Classe articolo	29C

Descrizione

Esecuzione:

Per tagliare, segare e fessurare.
PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

Nota:

Valori indicativi per a_e max.

Descrizione tecnica

Profondità fresatura $a_{e\ max}$ per taglio	10,5 mm
Ø D	40 mm
Tipo portautensili base	11/18
Larghezza inserto E	6 mm
Numero taglienti Z	20
Codolo	a manicotto
Rivestimento	TiAlN

Avanzamento f_z	0,025 mm
Materiale	HMI
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Portalamacodolo Weldon Modello 11/18	218205 11/18
--------------------------------------	--------------