

**Garant****Inserto per fresatura SDGT 090308, per frese per smussi a 45°, HB7630**

### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 216409 INOX   |
| GTIN            | 4067263110828 |
| Classe articolo | 21A           |

### Descrizione

**Esecuzione:**Inserti per frese stabili, **sinterizzati di precisione con gradini guidatruciolo positivi.****Superficie piana e di supporto rettificata.**

### Descrizione tecnica

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Avanzamento $f_z$ per dente      | 0,11 mm               |
| Spessore inserto E               | 3,18 mm               |
| Raggio di curvatura              | 0,8 mm                |
| Codice ISO Inserto               | SDGT 090308           |
| Tipo                             | HB7630                |
| Materiale da taglio              | HM                    |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4                     |
| Tipo di prodotto                 | Inserti per fresatura |

**Dati utente**

|                              | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 150 m/min            | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 120 m/min            | M                 |
| a umido max.                 | limitatamente adatta |                      |                   |
| a secco                      | idonea               |                      |                   |