

Garant

APMT 100305 TR, HB7635, Modello: INOX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800 – 215870.

Contenuto:

50 × 215920 INOX

Nota:

Valori indicativi di lavoro

Per $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max.} = 4,8 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,12 mm
Codice ISO Inserto	APMT 100305 TR
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,5 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	600 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	180 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	160 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	130 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	50 m/min	S
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		

Accessori

APMT 100305 TR Modello INOX

215920 INOX