

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Modello: ST1400

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2131 ST1400
GTIN	4067263078852
Classe articolo	GGN

Descrizione
Per:

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini n. art. 213052 - 213058.

Contenuto:

50 × 213066 ST1400

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.

Descrizione tecnica

Contenuto	50
Avanzamento f_z per dente	0,9 mm
Codice ISO Inserto	ANGX 10T308ZEER
Tipo	HB9540
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$	0,8 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1 mm
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
Aria	idonea		

Accessori

ANGX 10T308ZEER Modello ST1400

213066 ST1400