



**Inserto di copiatura simturn AX, sinistro, L2 = 10 mm, Ø Dmin: 3mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270652 3
GTIN	2050002078826
Classe articolo	24U

## Descrizione

### Esecuzione:

Esecuzione simile agli ex codici articolo 240110 – 240135 (nuovo sistema di bloccaggio).

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

### Per:

Portautensili n. art. 270531 – 270536 e 270539 – 270544.

## Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,2 mm
f	1,25 mm
Ø D	5 mm
Raggio R	0,1 mm
a	2,7 mm
Profondità max gola $t_{\ max}$	0,7 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 10 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	400 m/min	N

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	40 m/min	S
GG(G)	idonea	110 m/min	K
CuZn	idonea	210 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		