

Garant**Testina di fresatura, smusso a 45° HPC, non rivestito, Ø D h10: 16mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 210350 16 |
| GTIN | 4045197523402 |
| Classe articolo | 21M |

Descrizione

Nota:Valori indicativi per scanalatura piena per $a_{p\max.} \leq 0,5 \times D$.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ø Tagliente D | 16 mm |
| Lunghezza taglienti L ₂ | 16 mm |
| Lunghezza della testina l | 28 mm |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 mm |
| Avanzamento f _z per contornatura in Al a truciolo corto | 0,17 mm |
| Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,14 mm |
| Dimensione attacco | 16 mm |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado |
| Lunghezza complessiva L | 45,3 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Serie | TopCut |
| Tipo | HU730 |
| Materiale da taglio | HMI |

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Norma | Norma interna |
| Modello | W |
| Angolo dell'elica | 42 grado |
| Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3xD per contornatura mm |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD mm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Passaggio interno per LR | no |
| Attacco adatto | GARANT TopCut |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 530 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 500 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 450 m/min | N |
| CuZn | limitatamente adatto | 320 m/min | N |
| Olio | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a umido min. | limitatamente adatto | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |
| Aria | limitatamente adatto | | |

Accessori

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Chiave di montaggio Modello 13X4 | 219987 13X4 |
| Adattatore a innesto per chiavi dinamometriche Modello 13X4 | 219986 13X4 |

