

Garant**XNEX 080608, HB735, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Classe articolo	GGN

Descrizione

Per:

Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

Contenuto:

50 × 215192 UNI

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Descrizione tecnica

Contenuto	50
Codice ISO Inserto	XNEX 080608
Tipo	HB735
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\text{max}}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	M
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	idonea		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

Accessori

XNEX 080608 Modello UNI

215192 UNI